



SACHSEN FAHNEN

vispronet®

LIGHTBOX FOLD



INFORMIEREN
GESTALTEN
BESTELLEN

vispro®
design




INHALTSVERZEICHNIS



vispronet[®]

| | |
|--------------------------|---|
| MESSETHEKE LIGHTBOX FOLD | 2 |
| MESSEWAND LIGHTBOX FOLD | 4 |
| HINWEISE | 6 |

MESSETHEKE LIGHTBOX FOLD



- mobile, leichte Messeetheke aus Aluminium, ein- oder beidseitiger Druck möglich
- lichtstarke und energiesparende LED Beleuchtung (Lebensdauer bis zu 50.000 Stunden)
- kinderleichter & superschneller Aufbau, Einsatz im Innenbereich

MESSETHEKE LIGHTBOX FOLD



vispronet®



| | |
|-------------------------|--|
| System | <ul style="list-style-type: none"> · faltbarer Klapprahmen aus eloxiertem Aluminium, Rahmentiefe: 85 mm · FüÙe für einen stabilen Stand · integriertes Netzteil · werkseitig vormontierte LED-Bauteile mit geringer Wärmeentwicklung · Stromanschlusskabel mit Netzstecker (Länge ca. 180 cm) · inkl. praktischer Trolleytasche · Thekenplatte aus Holz (MDF-Platte), Größe: ca. 100 x 35 x 1,3 cm (B x L x H) · Gewicht System: 8,5 kg · Größe System: 100 x 100 x 40 cm (B x H x T) |
| Druckteil | <p>Ausführung:</p> <ul style="list-style-type: none"> · ein- oder beidseitiger Druck möglich · Befestigung der Druckteile mit Keder – perfekte, faltenlose Spannung der Motive <p>Material:</p> <ul style="list-style-type: none"> · einseitige Bedruckung: Vorderseite bedruckt (Polyestergewebe Lighttex SE, ca. 260 g/m²), Rückseite schwarz (Multisol® X Opak SE, ca. 250 g/m²) · beidseitige Bedruckung: Polyestergewebe Lighttex SE, ca. 260 g/m² <p>Größe (B x H):</p> <ul style="list-style-type: none"> · ca. 100 x 100 cm |
| Technische Daten | <ul style="list-style-type: none"> · Spannung: 24V, Leistung: 60W · Stromstärke: 2,5A, Lichtstrom: 4000 Lumen, Lichtfarbe: kaltweiß |
| Lieferumfang | <ul style="list-style-type: none"> · Druckteil, System inkl. Tischplatte, Transporttasche |




Alle Maße sind Circa-Angaben. Da wir ständig an der Weiterentwicklung unserer Produkte arbeiten, müssen wir uns technische Änderungen sowie Toleranzen vorbehalten.

MESSEWAND LIGHTBOX FOLD



- mobile, leichte Messewand aus Aluminium, ein- oder beidseitiger Druck möglich
- lichtstarke und energiesparende LED Beleuchtung (Lebensdauer bis zu 50.000 Stunden)
- kinderleichter & superschneller Aufbau, Einsatz im Innenbereich
- Stabilität durch drehbare Füße und Stützstange in der Mitte
- Einzelwände können durch im Rahmen integrierte Magnete miteinander verbunden werden

MESSEWAND LIGHTBOX FOLD 1)



| | |
|-------------------------|--|
| System | <ul style="list-style-type: none"> · faltbarer Klapprahmen aus eloxiertem Aluminium, Rahmentiefe: 85 mm · inkl. drehbaren Standfüßen · integriertes Netzteil · werkseitig vormontierte LED-Bauteile mit geringer Wärmeentwicklung · im Rahmen integrierte Magnete (rechte und linke Rahmenseite) · Stromanschlusskabel mit Netzstecker (Länge ca. 180 cm) · inkl. praktischer Transporttasche · Gewicht System: 8,15 kg · Größe System: 100 x 200 x 40 cm (B x H x T) |
| Druckteil | <p>Ausführung:</p> <ul style="list-style-type: none"> · ein- oder beidseitiger Druck möglich · Befestigung der Druckteile mit Keder – perfekte, faltenlose Spannung der Motive <p>Material:</p> <ul style="list-style-type: none"> · einseitige Bedruckung: Vorderseite bedruckt (Polyestergewebe Lighttex SE, ca. 260 g/m²), Rückseite schwarz (Multisol® X Opak SE, ca. 250 g/m²) · beidseitige Bedruckung: Polyestergewebe Lighttex SE, ca. 260 g/m² <p>Größe (B x H):</p> <ul style="list-style-type: none"> · ca. 100 x 200 cm |
| Technische Daten | <ul style="list-style-type: none"> · Spannung: 24V, Leistung: 96W · Stromstärke: 4A, Lichtstrom: 4000 Lumen, Lichtfarbe: kaltweiß |
| Lieferumfang | <ul style="list-style-type: none"> · Druckteil, System, faltbox |



Alle Maße sind Circa-Angaben. Da wir ständig an der Weiterentwicklung unserer Produkte arbeiten, müssen wir uns technische Änderungen sowie Toleranzen vorbehalten.

HINWEISE

- 1) Mehrere Messewände können mithilfe von integrierten Magneten ohne zusätzliche Elemente miteinander verbunden werden.
Achtung: Stark magnetisch! Personen mit medizinischen Implantaten sollten einen Abstand von 30 cm wahren.

